

WORKSHOP[®] MD

WET/DRY VACS

3.5

HP CRÊTE

11

LITRES

- Ce modèle compact est puissant, léger et portatif
- L'aspirateur idéal pour nettoyer les automobiles
- Système Qwik Lock^{MD} de fixation du filtre permettant de remplacer facilement le filtre
- Le tuyau flexible verrouillable s'étend de 0,6 m à 2,1 m pour allonger la portée de l'aspirateur et permettre un rangement pratique
- Le ramasse-poussière par aspiration incorporé rend le nettoyage rapide et facile
- Rangement facile de l'aspirateur chez vous, dans un office ou dans le garage

ASPIRATEUR PORTATIF

Avec la même puissance que notre aspirateur de 34 Litres (9 US gal), un ramasse-poussière intégré unique et une portabilité inégalée, l'aspirateur de 11 Litres (3 US gal) est l'aspirateur idéal pour le nettoyage de la voiture, du chantier et de l'atelier.



4,8

CM DE DIAMÈTRE



Comprend : Aspirateur, tuyau flexible, suceur pour automobiles, filtre, sac à poussière, mode d'emploi

WS0300VA

5 ANS* DE

GARANTIE LIMITÉE

WORKSHOP[®] MD

WET/DRY VACS

www.WORKSHOPvacs.com

3.5

HP CRÊTE

11

LITRES

SPÉCIFICATIONS

Capacité du tambour	11 L
H.P. crête	3,5
Tension	120
Ampères	7,0
pi ³ /min	60
Portance statique	64 Pouces
Air watts max.	164
Capacité de soufflage	Non
Longueur du cordon	3 m
Tuyau flexible	0,6-2,1 m
Orifice de drainage	No
Construction	Polypropylène
Taille des accessoires	4,8 cm
Rangement des accessoires	Oui
Homologué U.L.	Oui
Filtrant standard	WS11045F
Sac pour la collecte de poussière	WS32045F

FILTRATION EN OPTION

Filtre pour poussières fines WS12045F



Système de fixation de filtre Qwik Lock^{MD} – Rend l'installation ou le retrait de votre filtre rapide, facile et sans danger.



Grande poignée de transport avec espace de rangement intégré pour le tuyau flexible permettant de transporter facilement l'aspirateur.

Taille compacte, léger et portable.

10'/3M

Enroulement commode du cordon d'alimentation avec relâchement rapide.

Interrupteur de marche/arrêt d'accès facile permettant des actions rapides.

Grands verrous pour un assujettissement parfait du tambour.

La fonction de ramassage de la poussière par aspiration rend le nettoyage rapide et facile.

Tambour en copolymère robuste est à l'épreuve des fissurations, des défoncements et de la rouille.

Tuyau flexible verrouillable extensible de 4,8 cm s'étend de 0,6 m à 2,1 m pour allonger la portée de l'aspirateur et permettre un rangement pratique. Le robinet de purge permet de contrôler l'aspiration.



WORKSHOP[®] Wet/Dry Vacs
8100 West Florissant
St. Louis, MO 63136

1-888-455-8724



WORKSHOPbrand

Les gallons indiqués reflètent le volume du tambour plutôt que la capacité de collecte. La capacité réelle dépend du type de débris collectés, de l'état du filtre ainsi que d'autres facteurs. La puissance crête représente un niveau correspondant à une valeur égale ou inférieure à la puissance maximum d'un moteur électrique soumis à des tests en laboratoire en utilisant un dynamomètre.