

WORKSHOP[®] MD

WET/DRY VACS

5.0
HP CRÊTE

17
LITRES

- Conception compacte de type boîte à outils avec poignée repliable rendant l'aspirateur léger et portable
- Système de fixation de filtre Qwik Lock^{MD} permettant de remplacer facilement les filtres
- Système de rangement interne unique pour le tuyau flexible, les accessoires et le cordon d'alimentation
- Orifice de soufflerie intégré pour plus de versatilité
- Le grand interrupteur permettant un accès rapide est encastré pour réduire le risque de mise en marche accidentelle
- La poignée rembourrée se replie pour créer une surface plate en vue de rangement et de transport

ASPIRATEUR POUR LES PROFESSIONNELS

L'aspirateur Contractor est très puissant, transportable et commode pour y ranger les accessoires de façon organisée. Avec ses compartiments à charnières pour ranger le cordon et tous les accessoires, cet aspirateur se range facilement et commodément dans un camion ou une camionnette.



4,8

CM DE
DIAMÈTRE



Comprend : Aspirateur, tuyau flexible, suceur tout usage, suceur plat, brosse à épousseter, deux baguettes de rallonge, filtre à poussières fines, sac à poussière, mode d'emploi

WSO450VA

5 ANS*
DE
GARANTIE
LIMITÉE

WORKSHOP[®] MD

WET/DRY VACS

www.WORKSHOPvacs.com

5.0

HP CRÊTE

17

LITRES

SPÉCIFICATIONS

Capacité du tambour	17 L
H.P. crête	5,0
Tension	120
Ampères	9,0
pi ³ /min	110
Portance statique	46 Pouces
Air watts max.	171
Capacité de soufflage	Oui
Longueur du cordon	6 m
Tuyau flexible	0,6-2,1 m
Orifice de drainage	Non
Construction	Polypropylène
Taille des accessoires	4,8 cm
Rangement des accessoires	Oui
Homologué U.L.	Oui
Filtre pour poussières fines	WS12045F
Sac pour la collecte de poussière	WS32045F

FILTRATION EN OPTION

Filtrant standard	WS11045F
-------------------	----------



Système de fixation de filtre Qwik Lock^{MD} – Rend l'installation ou le retrait de votre filtre rapide, facile et sans danger.



Le grand interrupteur encastré permet une mise sous tension/hors tension facile tout en réduisant le risque de mise en marche accidentelle.

20'/6M

Grande poignée de transport permettant un transport facile.

Orifice de soufflerie intégré pour plus de versatilité.

Le système de rangement intérieur unique permet de garder les accessoires, le tuyau flexible et le cordon d'alimentation de 20 pi organisés et à portée de la main.

Tambour en copolymère robuste est à l'épreuve des fissurations, des défoncements et de la rouille.



Grands verrous pour un assujettissement parfait du tambour.

Tuyau flexible verrouillable extensible de 4,8 cm s'étend de 0,6 m à 2,1 m pour allonger la portée de l'aspirateur et permettre un rangement pratique. Le robinet de purge permet de contrôler l'aspiration.

Baguettes de rallonge verrouillables la languette de verrouillage assure un raccordement solide pendant l'utilisation.



WORKSHOP[®] Wet/Dry Vacs
8100 West Florissant
St. Louis, MO 63136

1-888-455-8724



WORKSHOPbrand

Les gallons indiqués reflètent le volume du tambour plutôt que la capacité de collecte. La capacité réelle dépend du type de débris collectés, de l'état du filtre ainsi que d'autres facteurs. La puissance crête représente un niveau correspondant à une valeur égale ou inférieure à la puissance maximum d'un moteur électrique soumis à des tests en laboratoire en utilisant un dynamomètre.