

WORKSHOP[®] MD

WET/DRY VACS

4.25

HP CRÊTE

22

LITRES

ASPIRATEUR PORTATIF EN ACIER INOXYDABLE

Cet aspirateur à l'aspect impressionnant en acier inoxydable de 6 gallons capable de manœuvrer sur 360° est compact et facile à porter, à porter, à transporter et à ranger.

- Le tambour en acier inoxydable se nettoie facilement pour produire à chaque fois une apparence professionnelle.
- Système de fixation de filtre Qwik Lock™ pour des changements de filtres faciles
- La capacité de rangement des accessoires sur l'aspirateur même réduit le risque de les égarer et les maintient à portée de la main.
- Orifice de soufflerie intégré pour plus de versatilité
- Le tuyau flexible verrouillable à libération rapide reste sécurisé pendant l'emploi.
- La grande poignée de transport permet de porter facilement l'aspirateur.



4,8

CM DE
DIAMÈTRE



Incluye: Aspirateur, tuyau flexible, suceur tout usage, suceur humide, deux tubes de rallonge, filtre, mode d'emploi

WS0600SS

5 ANS*
DE
GARANTIE
LIMITÉE

WORKSHOP[®] MD

WET/DRY VACS

www.WORKSHOPvacs.com

4.25

HP CRÊTE

22

LITRES

SPECIFICATIONS

Capacité du tambour	22 L
H.P. crête	4,25
Tension	120
Ampères	8,3
pi ³ /min	68,7
Portance statique	63,3 Ponces
Air watts max.	177
Capacité de soufflage	Oui
Longueur du cordon	3 m
Tuyau flexible	2,1 m
Orifice de drainage	Non
Fabrication	Acier Inoxydable
Taille des accessoires	4,8 cm
Rangement des accessoires	Oui
Homologué U.L.	Oui

FILTRATION EN OPTION

Filtre pour poussières fines	WS22200F
Filtre à haute efficacité (HEPA)	WS23200F
Filtre pour débris humides	WS24200F



Système de fixation de filtre Qwik Lock^{MD} – Rend l'installation ou le retrait de votre filtre rapide, facile et sans danger.



La grande poignée de transport permet de porter facilement l'aspirateur.

Système pratique d'enroulement du cordon électrique.

Orifice de soufflerie intégré pour plus de versatilité.

Le tuyau flexible verrouillable de 1 7/8 po x 7 pi (2,1 m) à libération rapide reste solidement attaché pendant l'emploi.

Les dispositifs de verrouillage faciles à ouvrir assurent un montage sécurisé du tambour.

Le tambour en acier inoxydable de haute qualité est de fabrication robuste.

Le rangement des accessoires sur l'aspirateur même permet de conserver tous les accessoires inclus à portée de la main.



WORKSHOP[®] Wet/Dry Vacs
8100 West Florissant
St. Louis, MO 63136

1-888-455-8724



WORKSHOPbrand

Les gallons indiqués reflètent le volume du tambour plutôt que la capacité de collecte. La capacité réelle dépend du type de débris collectés, de l'état du filtre ainsi que d'autres facteurs. La puissance crête représente un niveau correspondant à une valeur égale ou inférieure à la puissance maximum d'un moteur électrique soumis à des tests en laboratoire en utilisant un dynamomètre.