

# WORKSHOP<sup>®</sup> MD

## WET/DRY VACS

6.5

HP CRÊTE

41

LITRES

- Des tiroirs de rangement faciles d'accès permettent de garder le tuyau flexible et les accessoires à portée de la main
- Faites sortir le tambour en le glissant vers l'extérieur pour le nettoyer, pour changer facilement le filtre et pour retirer les débris
- Poignée ergonomique et grandes roues à l'arrière pour permettre un transport facile sur un terrain accidenté ou dans des escaliers
- Le tuyau flexible verrouillable modèle professionnel à relâchement rapide offre le maximum de durabilité et de flexibilité
- Le dessus plat articulé sert également de surface de travail secondaire

### POSTE D'ASPIRATEUR MOBILE

La station d'aspiration mobile est un système inégalé en termes de rangement organisé, de mise au rebut facile des débris, de puissance et de commodité.



4,8

CM DE DIAMÈTRE



Comprend : Aspirateur, tuyau flexible, suceur tout usage, suceur plat, brosse à épousseter, suceur humide, suceur à griffes, deux tubes de rallonge, filtre à poussières fines, mode d'emploi

WS1100CA

5 ANS\*  
DE

GARANTIE  
LIMITÉE

# WORKSHOP<sup>®</sup> MD

## WET/DRY VACS

www.WORKSHOPvacs.com

6.5

HP CRÊTE

41

LITRES

### SPÉCIFICATIONS

Capacité du tambour	41 L
H.P. crête	6,5
Tension	120
Ampères	12,0
pi <sup>3</sup> /min	127
Portance statique	48 Pouces
Air watts max.	217
Capacité de soufflage	Oui
Longueur du cordon	6 m
Tuyau flexible	3 m
Orifice de drainage	oui
Construction	Polypropylène
Taille des accessoires	6,4 cm
Rangement des accessoires	Oui
Homologué U.L.	Oui
Filtre pour poussières fines	WS22200F

### FILTRATION EN OPTION

Filtre à haute efficacité (HEPA)	WS23200F
Filtre pour débris humides	WS24200F



Système de fixation de filtre Qwik Lock<sup>MD</sup> – Rend l'installation ou le retrait de votre filtre rapide, facile et sans danger.



### CONTRACTOR GRADE LOCKING HOSE

Le tuyau de qualité professionnelle est plus flexible et plus durable que les tuyaux standard.

Les languettes verrouillables assurent une bonne connexion avec les tubes de rallonge et les accessoires pendant l'utilisation.

Tuyau et accessoire tiroirs garder tuyau et les accessoires organisées et facilement accessibles.

Grand interrupteur de marche/arrêt à accès facile permettant des actions rapides.

Les verrous de grandes dimensions facilitent le vidage du tambour ou le remplacement du filtre.

Tambour en copolymère robuste est à l'épreuve des fissurations, des défoncements et de la rouille.

Les roulettes et les roues à l'arrière de grand diamètre assurent la mobilité pour monter des marches et sur un terrain accidenté.

Dessus plat articulé fournit un accès facile au tiroir contenant le tuyau flexible, et quand il est fermé, il fournit une surface de travail plate.

20'/6M

Le cordon d'alimentation s'enroule à l'arrière de l'aspirateur.

Poignée du chariot elle améliore la mobilité de l'aspirateur et réduit la nécessité de se pencher et de faire des efforts pour atteindre des endroits difficiles.

Orifice de soufflerie intégré pour plus de versatilité.

Couvercle de tambour plat attrape les débris pendant les changements de filtres afin de ne pas salir autant.

Roues verrouillables à l'arrière elles empêchent l'aspirateur de rouler tout seul sur les surfaces inclinées.

Large drain located at the drum's lowest point for quick and easy liquid disposal.

Le chariot pour fournitures permet de ranger des fournitures supplémentaires (non incluses) sur l'aspirateur et à portée de la main.



WORKSHOP<sup>®</sup> Wet/Dry Vacs  
8100 West Florissant  
St. Louis, MO 63136

1-888-455-8724

WORKSHOPbrand



Les gallons indiqués reflètent le volume du tambour plutôt que la capacité de collecte. La capacité réelle dépend du type de débris collectés, de l'état du filtre ainsi que d'autres facteurs. La puissance crête représente un niveau correspondant à une valeur égale ou inférieure à la puissance maximum d'un moteur électrique soumis à des tests en laboratoire en utilisant un dynamomètre.