

WORKSHOP[®] MD

WET/DRY VACS

5.0
HP CRÊTE

45
LITRES

- **Aspirateur souffleur amovible très performant pour le maximum de versatilité**
- **Système de fixation de filtre Qwik Lock^{MD} permettant de remplacer facilement les filtres**
- **Le tuyau flexible Dual-Flex^{MD} assure une flexibilité à 180° aux deux extrémités du tuyau pour une meilleure capacité de manœuvre**
- **Aire de rangement embarqué permettant de garder le tuyau flexible et les accessoires en lieu sûr et à portée de la main**
- **Tuyau flexible verrouillable à relâchement rapide reste solidement assujetti pendant l'emploi**

ASPIRATEUR SOUFFLEUR AMOVIBLE

Combinant deux outils en un, cet aspirateur de 45 Litres (12 US gal) se transforme facilement en une soufflante à main pour augmenter encore plus la versatilité en matière de nettoyage.



6,4

CM DE
DIAMÈTRE



Comprend : Aspirateur, tuyau flexible, suceur tout usage, suceur pour automobiles, suceur humide, suceur de soufflante, raccord adaptateur mâle-mâle, deux tubes de rallonge, manchon de verrouillage, filtre, mode d'emploi

WSI200DE

5 ANS*
DE
GARANTIE
LIMITÉE

WORKSHOP[®] MD

WET/DRY VACS

www.WORKSHOPvacs.com

5.0

HP CRÊTE

45

LITRES

SPÉCIFICATIONS

Capacité du tambour	45 L
H.P. crête	5,0
Tension	120
Ampères	10,0
pi ³ /min	143
Portance statique	50 Pouces
Air watts max.	237
Capacité de soufflage	Oui
Longueur du cordon	6 m
Tuyau flexible	2,1 m
Orifice de drainage	Oui
Construction	Polypropylène
Taille des accessoires	6,4 cm
Rangement des accessoires	Oui
Homologué U.L.	Oui
Filtrant standard	WS21200F

FILTRATION EN OPTION

Filtre pour poussières fines	WS22200F
Filtre à haute efficacité (HEPA)	WS23200F
Filtre pour débris humides	WS24200F



Système de fixation de filtre Qwik Lock^{MD} – Rend l'installation ou le retrait de votre filtre rapide, facile et sans danger.



Il permet de garder les accessoires solidement connectés.

20'/6M



Tuyau flexible verrouillable Dual-Flex^{MD} de 6,4 cm x 2,1 m assure une flexibilité de 180° aux deux extrémités du tuyau pour une meilleure capacité de manœuvre.

Les verrous de grandes dimensions facilitent le vidage du tambour ou le remplacement du filtre.

Tambour en copolymère robuste est à l'épreuve des fissurations, des défoncements et de la rouille.

Grand drain situé de façon pratique au point le plus bas du tambour pour permettre un drainage rapide et facile des liquides.

Soufflante de feuilles amovible – Bloc-moteur d'aspirateur très performant servant également de soufflante de feuilles.

Les poignées de tambour incorporées facilitent le transport lorsque le tambour est plein.

Le système de rangement des accessoires sur les pieds à roulettes permet de garder les accessoires à portée de la main.



WORKSHOP[®] Wet/Dry Vacs
8100 West Florissant
St. Louis, MO 63136

1-888-455-8724



WORKSHOPbrand

Les gallons indiqués reflètent le volume du tambour plutôt que la capacité de collecte. La capacité réelle dépend du type de débris collectés, de l'état du filtre ainsi que d'autres facteurs. La puissance crête représente un niveau correspondant à une valeur égale ou inférieure à la puissance maximum d'un moteur électrique soumis à des tests en laboratoire en utilisant un dynamomètre.