

# WORKSHOP<sup>®</sup> MD

## WET/DRY VACS

5.0

HP PICO

45

LITROS

- El área de almacenamiento a bordo mantiene la manguera y los accesorios seguros y al alcance
- Sistema de sujeción del filtro Qwik Lock<sup>®</sup> para facilitar los cambios de filtro
- La manguera Dual-Flex<sup>®</sup> ofrece flexibilidad de 180° en sus dos extremos para brindar una mejor maniobrabilidad
- Drenaje grande para desechar los líquidos más fácilmente
- El asa de transporte grande facilita el transporte.
- Orificio de soplado integral para brindar versatilidad adicional

### ASPIRADORA DE USO GENERAL DE ALTA POTENCIA

Tanto en casa como en el trabajo o en el taller, la aspiradora de uso general de 45 Litros (12 US gal) brinda la combinación ideal de rendimiento, capacidad de tambor y conveniencia.



6,4

CM DE DIAMETRO



Incluye: Aspiradora, manguera boquilla utilitaria, boquilla para auto, boquilla para desechos mojados, 2 tubos extensores, manguito de fijación, filtro, bolsa para polvo y manual del usuario

WSI200VA

5 AÑOS\*  
DE  
GARANTÍA  
LIMITADA

# WORKSHOP<sup>®</sup> MD

## WET/DRY VACS

www.WORKSHOPvacs.com

5.0

HP PICO

45

LITROS

### ESPECIFICACIONES

Tamaño del tambor	45 L
HP pico	5,0
Tensión	120
Amps	10,0
PCM	135
Elevación estática	47 Pulgadas
Máx W de aire	209
Capacidad de soplado	Si
Longitud del cable	4,5 m
Manguera	2,1 m
Orificio de drenaje	Si
Construcción	Polipropileno
Tamaño de los accesorios	6,4 cm
Almacenamiento de accesorios	Si
Catalogada por U.L.	Si
Filtro estándar	WS21200F
Bolsa de recolección de polvo	WS32200F

### FILTRACIÓN OPCIONAL

Filtro para polvo fino	WS22200F
Filtro para medios HEPA	WS23200F
Filtro para desechos mojados	WS24200F



Sistema de sujeción del filtro Qwik Lock<sup>®</sup>.  
Hace que instalar o retirar el filtro sea rápido, fácil y seguro.



El asa de transporte grande facilita el transporte.

15' / 4,5 M

Interruptor de alimentación fácil acceso para brindar una utilización rápida.

Orificio de soplado integral para brindar versatilidad adicional.



Manguera de fijación Dual-Flex<sup>®</sup> de 6,4 cm x 2,1 m ofrece flexibilidad de 180° en sus dos extremos para brindar una mejor maniobrabilidad.

Robusto tambor de copolímeros resiste las abolladuras y las grietas, no se oxida.

El área de almacenamiento de la manguera mantiene almacenada la manguera de manera organizada cuando no está en uso.

Las asas incorporadas en el tambor facilitan el transporte cuando éste está lleno.



Drenaje grande convenientemente ubicado en el punto más bajo del tambor para desechar los líquidos de manera rápida y fácil.

El área de almacenamiento de accesorios en los pies de ruedecilla mantiene los accesorios al alcance de la mano.



WORKSHOP<sup>®</sup> Wet/Dry Vacs  
8100 West Florissant  
St. Louis, MO 63136

1-888-455-8724



WORKSHOPbrand

Los galones indicados reflejan el volumen del tambor y no necesariamente la capacidad de recogida. La capacidad real depende del tipo de residuos recogidos, el estado del filtro y otros factores. Los caballos de fuerza pico representan un nivel correspondiente o inferior a la potencia de salida máxima de un motor eléctrico probado en un laboratorio utilizando un dinamómetro.