

# WORKSHOP<sup>®</sup> MD

## WET/DRY VACS

6.0

HP CRÊTE

52

LITRES

### PUISSANT ASPIRATEUR SUR CHARIOT

Grande mobilité sur des terrains accidentés, bruit réduit, performance exceptionnelle et tambour robuste en deux morceaux sont les principales caractéristiques de cet aspirateur.



- Poignée ergonomique et grandes roues à l'arrière pour permettre un transport facile sur un terrain accidenté ou dans des escalier
- Système de fixation de filtre Qwik Lock<sup>MD</sup> permettant de remplacer facilement les filtres
- Un sac de rangement facile à atteindre permet de garder les accessoires à portée de la main
- Le tuyau flexible se range commodément sur l'aspirateur
- Orifice de soufflerie intégré pour plus de versatilité
- L'un des aspirateurs les plus silencieux dans la gamme WORKSHOP

6,4

CM DE  
DIAMÈTRE



Comprend : Aspirateur, tuyau flexible, suceur tout usage, suceur pour automobiles, suceur humide, deux tubes de rallonge, manchon de verrouillage, filtre à poussières fines, sac à poussière, mode d'emploi

WSI400CA

5 ANS\*  
DE

GARANTIE  
LIMITÉE

# WORKSHOP<sup>®</sup> MD

## WET/DRY VACS

www.WORKSHOPvacs.com

6.0

HP CRÊTE

52

LITRES

### SPÉCIFICATIONS

Capacité du tambour	52 L
H.P. crête	6,0
Tension	120
Ampères	11,0
pi <sup>3</sup> /min	143
Portance statique	47 Pouces
Air watts max.	217
Capacité de soufflage	Oui
Longueur du cordon	6 m
Tuyau flexible	2,1 m
Orifice de drainage	Oui
Construction	Polypropylène
Taille des accessoires	6,4 cm
Rangement des accessoires	Oui
Homologué U.L.	Oui
Filtrant standard	WS21200F
Sac pour la collecte de poussière	WS32200F

### FILTRATION EN OPTION

Filtre pour poussières fines	WS22200F
Filtre à haute efficacité (HEPA)	WS23200F
Filtre pour débris humides	WS24200F



Système de fixation de filtre Qwik Lock<sup>MD</sup> – Rend l'installation ou le retrait de votre filtre rapide, facile et sans danger.



Il permet de garder les accessoires solidement connectés.

Grande poignée de transport permettant un transport facile.

Sac de rangement facile à atteindre permettant de garder les accessoires à proximité.

20'/6M

Conveniente enrollador del cable de alimentación.

Grand interrupteur de marche/arrêt à accès facile permettant des actions rapides.



Tuyau flexible verrouillable Dual-Flex<sup>MD</sup> de 6,4 cm x 2,1 m assure une flexibilité de 180° aux deux extrémités du tuyau pour une meilleure capacité de manœuvre.

Tambour en deux pièces permet une meilleure construction robuste et augmente la stabilité.



La poignée du chariot avec espace de rangement des accessoires améliore la mobilité de l'aspirateur.

Orifice de soufflerie intégré pour plus de versatilité.

Les verrous de grandes dimensions facilitent le vidage du tambour ou le remplacement du filtre.

Grandes roues arrière assurent la mobilité des étapes, de seuils, et sur un terrain accidenté.

Grand drain situé de façon pratique au point le plus bas du tambour pour permettre un drainage rapide et facile des liquides.



WORKSHOP<sup>®</sup> Wet/Dry Vacs  
8100 West Florissant  
St. Louis, MO 63136

1-888-455-8724



WORKSHOPbrand

Les gallons indiqués reflètent le volume du tambour plutôt que la capacité de collecte. La capacité réelle dépend du type de débris collectés, de l'état du filtre ainsi que d'autres facteurs. La puissance crête représente un niveau correspondant à une valeur égale ou inférieure à la puissance maximum d'un moteur électrique soumis à des tests en laboratoire en utilisant un dynamomètre.