

# WORKSHOP<sup>®</sup> MD

## WET/DRY VACS

6.5

HP CRÊTE

60

LITRES

- Tambour de la plus grande capacité et maximum de puissance dans cette gamme de produits
- Le tuyau flexible Dual-Flex<sup>MD</sup> assure une flexibilité à 180° aux deux extrémités du tuyau pour une meilleure capacité de manœuvre
- Système de fixation de filtre Qwik Lock<sup>MD</sup> permettant de remplacer facilement les filtres
- Aire de rangement embarqué permettant de garder le tuyau flexible et les accessoires en lieu sûr et à portée de la main
- Orifice de soufflerie intégré pour plus de versatilité

### ASPIRATEUR HAUTE CAPACITÉ

Cet aspirateur « sérieux » de 60 Litres (16 US gal) est caractérisé par la puissance, la durabilité et la capacité de ramassage nécessaires pour effectuer les tâches les plus difficiles sur le lieu de travail.



6,4

CM DE DIAMÈTRE



Comprend : Aspirateur, tuyau flexible, suceur tout usage, suceur pour automobiles, suceur humide, deux tubes de rallonge, manchon de verrouillage, filtre, mode d'emploi

WSI600VA

5 ANS\*  
DE  
GARANTIE  
LIMITÉE

# WORKSHOP<sup>®</sup> MD

## WET/DRY VACS

www.WORKSHOPvacs.com

6.5

HP CRÊTE

60

LITRES

### SPÉCIFICATIONS

Capacité du tambour	60 L
H.P. crête	6,5
Tension	120
Ampères	12,0
pi <sup>3</sup> /min	169
Portance statique	46 Pouces
Air watts max.	265
Capacité de soufflage	Oui
Longueur du cordon	6 m
Tuyau flexible	2,1 m
Orifice de drainage	Oui
Construction	Polypropylène
Taille des accessoires	6,4 cm
Rangement des accessoires	Oui
Homologué U.L.	Oui
Filtrant standard	WS21200F

### FILTRATION EN OPTION

Filtre pour poussières fines	WS22200F
Filtre à haute efficacité (HEPA)	WS23200F
Filtre pour débris humides	WS24200F



Système de fixation de filtre Qwik Lock<sup>MD</sup> – Rend l'installation ou le retrait de votre filtre rapide, facile et sans danger.



Il permet de garder les accessoires solidement connectés.

Grande poignée de transport permettant un transport facile.

Orifice de soufflerie intégré pour plus de versatilité.

20'/6M



Tuyau flexible verrouillable Dual-Flex<sup>MD</sup> de 6,4 cm x 2,1 m assure une flexibilité de 180° aux deux extrémités du tuyau pour une meilleure capacité de manœuvre.

Tambour en copolymère robuste est à l'épreuve des fissurations, des défoncements et de la rouille.



Facilement accessibles  
Rangement des accessoires sur le couvercle maintient accessoires sécurisé et facile à atteindre.

Les verrous de grandes dimensions facilitent le vidage du tambour ou le remplacement du filtre.

Espace de rangement additionnel sur les pieds à roulettes.

Grand drain situé de façon pratique au point le plus bas du tambour pour permettre un drainage rapide et facile des liquides.



WORKSHOP<sup>®</sup> Wet/Dry Vacs  
8100 West Florissant  
St. Louis, MO 63136

1-888-455-8724



WORKSHOPbrand

Les gallons indiqués reflètent le volume du tambour plutôt que la capacité de collecte. La capacité réelle dépend du type de débris collectés, de l'état du filtre ainsi que d'autres facteurs. La puissance crête représente un niveau correspondant à une valeur égale ou inférieure à la puissance maximum d'un moteur électrique soumis à des tests en laboratoire en utilisant un dynamomètre.