

# WORKSHOP<sup>®</sup> MD

## WET/DRY VACS

5.0

HP PICO

18

LITROS

- Ahorre valioso espacio en el piso y manténgase organizado con este sistema portátil/montado en la pared
- Se desprende fácilmente de la montura de pared para brindar portabilidad
- La manguera expansible de 0,6 m a 2,1 m y además 4,26 m de manguera adicional brindan un alcance de 6,4 m
- El área de almacenamiento a bordo mantiene todo convenientemente accesible y listo para usar
- Interruptor de alimentación grande para brindar una utilización rápida
- Pestillos grands para brindar un ajuste seguro del tambor

### ASPIRADORA PORTÁTIL / DE MONTAJE EN PARED

Monte la unidad en la pared o llévela con usted. Esta aspiradora ayuda a ahorrar espacio en el piso a la vez que brinda toda la potencia y alcance que usted necesita.



4,8

CM DE DIAMETRO



Incluye: Aspiradora, 2 mangueras, boquilla utilitaria, boquilla rinconera, boquilla para auto, cepillo para polvo, 2 tubos extensores, silenciador/difusor, filtro y manual del usuario

WS0500WM

5 AÑOS\* DE

GARANTÍA LIMITADA

# WORKSHOP<sup>®</sup> MD

## WET/DRY VACS

www.WORKSHOPvacs.com

5.0

HP PICO

18

LITROS

### ESPECIFICACIONES

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Tamaño del tambor            | 19 L          |
| HP pico                      | 5,0           |
| Tensión                      | 120           |
| Amps                         | 8,5           |
| PCM                          | 92            |
| Elevación estática           | 42 Pulgadas   |
| Máx W de aire                | 138           |
| Capacidad de soplado         | Si            |
| Longitud del cable           | 6,1 m         |
| Manguera                     | 0,6-2,1 m     |
|                              | 4,2 m         |
| Orificio de drenaje          | No            |
| Construcción                 | Polipropileno |
| Tamaño de los accesorios     | 4,8 cm        |
| Almacenamiento de accesorios | Si            |
| Catalogada por U.L.          | Si            |
| Filtro estándar              | WS21200F      |

### FILTRACIÓN OPCIONAL

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Filtro para polvo fino       | WS22200F |
| Filtro para medios HEPA      | WS23200F |
| Filtro para desechos mojados | WS24200F |



Sistema de sujeción del filtro Qwik Lock<sup>®</sup>.  
Hace que instalar o retirar el filtro sea rápido, fácil y seguro.



Las lengüetas de fijación aseguran la conexión entre los tubos extensores y los accesorios durante el uso.

El área de almacenamiento para las mangueras mantiene ambas mangueras almacenadas de manera ordenada cuando no están en uso.

Interruptor de alimentación de fácil acceso para brindar una utilización rápida.

Dos mangueras incluidas:

- Manguera de fijación de 4,8 cm – La longitud se expande de 61 cm a 2,1 m.
- Manguera de fijación de 4,8 cm x 4,2 m – No se saldrá de la aspiradora hasta que haya sido liberada.

El soporte fácil de instalar monta la aspiradora en la pared. Use la aspiradora mientras está sujeta a la pared o libere el soporte para llevarla con usted según sea necesario.

20'6M

Enrollador del cable de alimentación en la parte trasera de la aspiradora.

El asa de transporte grande facilita el transporte.

Orificio de soplado integral para brindar versatilidad adicional.

Recipiente de almacenamiento de accesorios a bordo mantiene los accesorios al alcance de la mano.

Robusto tambor de copolímeros resiste las abolladuras y las grietas, no se oxida.



WORKSHOP<sup>®</sup> Wet/Dry Vacs  
8100 West Florissant  
St. Louis, MO 63136

1-888-455-8724



Los galones indicados reflejan el volumen del tambor y no necesariamente la capacidad de recogida. La capacidad real depende del tipo de residuos recogidos, el estado del filtro y otros factores. Los caballos de fuerza pico representan un nivel correspondiente o inferior a la potencia de salida máxima de un motor eléctrico probado en un laboratorio utilizando un dinamómetro.