

WORKSHOP

WET/DRY VACS

5.0
HP CRÊTE

18
LITRES

- Réduisez l'encombrement au sol et économisez de la place grâce à ce système portatif/à montage mural
- Se détache facilement du mur pour être utilisé comme aspirateur portatif
- Tuyau flexible extensible de 0,6 m à 2,1 m, plus 4,26 m de tuyau flexible additionnel fournissant au total une portée de 6,4 m
- Une aire de rangement sur l'aspirateur permet de conserver tous les éléments à portée de la main et prêts à être utilisés
- Grand interrupteur permettant des actions rapides
- Grands verrous pour un assujettissement parfait du tambour

ASPIRATEUR PORTATIF/À MONTAGE MURAL

Que vous le montiez au mur ou que vous l'emportiez avec vous, cet aspirateur contribue à réduire l'encombrement au sol tout en fournissant toute la puissance et toute la portée dont vous avez besoin.



4,8

CM DE
DIAMÈTRE



Comprend : Aspirateur, deux tuyaux flexibles, suceur tout usage, suceur plat, suceur pour automobiles, brosse à épousseter, deux tubes de rallonge, silencieux/diffuseur, filtre, mode d'emploi

WS0500WM

5 ANS*
DE
GARANTIE
LIMITÉE

WORKSHOP[®] MD

WET/DRY VACS

www.WORKSHOPvacs.com

5.0

HP CRÊTE

18

LITRES

SPÉCIFICATIONS

Capacité du tambour	19 L
H.P. crête	5,0
Tension	120
Ampères	8,5
pi ³ /min	92
Portance statique	42 Pouces
Air watts max.	138
Capacité de soufflage	Oui
Longueur du cordon	6,1 m
Tuyau flexible	0,6-2,1 m
	4,2 m
Orifice de drainage	Non
Construction	Polypropylène
Taille des accessoires	4,8 cm
Rangement des accessoires	Oui
Homologué U.L.	Oui
Filtrant standard	WS21200F

FILTRATION EN OPTION

Filtre pour poussières fines	WS22200F
Filtre à haute efficacité (HEPA)	WS23200F
Filtre pour débris humides	WS24200F



Système de fixation de filtre Qwik Lock^{MD} – Rend l'installation ou le retrait de votre filtre rapide, facile et sans danger.



Les languettes verrouillables assurent une bonne connexion avec les tubes de rallonge et les accessoires pendant l'utilisation.

Le système de rangement des tuyaux flexibles permet de ranger ces deux tuyaux sans dépasser quand vous ne vous en servez pas.

Interrupteur de marche/arrêt à accès facile permettant des actions rapides.

Deux tuyaux flexibles inclus –

- Tuyau verrouillant de 4,8 cm – Longueur variable de 61 cm à 2,1 m.
- Tuyau verrouillant de 4,8 cm x 4,2 m – Ne se détachera pas de l'aspirateur tant qu'il n'en sera pas retiré.

Support facile à installer pour monter l'aspirateur sur un mur. Vous pouvez utiliser l'aspirateur alors qu'il est attaché sur le mur ou le détacher du mur pour le transporter avec vous suivant les besoins.

20'/6M

Le cordon d'alimentation s'enroule à l'arrière de l'aspirateur.

Grande poignée de transport permettant un transport facile.

Orifice de soufflerie intégré pour plus de versatilité.

Casier de rangement des accessoires sur l'aspirateur permet de garder les accessoires à portée de la main.

Tambour en copolymère robuste est à l'épreuve des fissurations, des défoncements et de la rouille.



WORKSHOP[®] Wet/Dry Vacs
8100 West Florissant
St. Louis, MO 63136

1-888-455-8724

WORKSHOPbrand



Les gallons indiqués reflètent le volume du tambour plutôt que la capacité de collecte. La capacité réelle dépend du type de débris collectés, de l'état du filtre ainsi que d'autres facteurs. La puissance crête représente un niveau correspondant à une valeur égale ou inférieure à la puissance maximum d'un moteur électrique soumis à des tests en laboratoire en utilisant un dynamomètre.