

WORKSHOP[®] MD

WET/DRY VACS

5.0
HP CRÊTE

45
LITRES

ASPIRATEUR UNIVERSEL HAUTE PUISSANCE

Tout aussi à l'aise sur un chantier ou à l'atelier, l'aspirateur de 45 Litres (12 US gal) à usage universel fournit la combinaison idéale de performance exceptionnelle, de capacité de tambour élevée et de commodité.



- Aire de rangement embarqué permettant de garder le tuyau flexible et les accessoires en lieu sûr et à portée de la main
- Système de fixation de filtre Qwik Lock^{MD} permettant de remplacer facilement les filtres
- Le tuyau flexible Dual-Flex^{MD} assure une flexibilité à 180° aux deux extrémités du tuyau pour une meilleure capacité de manœuvre
- Grand orifice de drainage pour vider plus facilement les liquides
- Grande poignée de transport permettant un transport facile
- Orifice de soufflerie intégré pour plus de versatilité

6,4

CM DE
DIAMÈTRE



Comprend : Aspirateur, tuyau flexible, suceur tout usage, suceur pour automobiles, suceur humide, deux tubes de rallonge, manchon verrouillable, filtre, sac à poussière, mode d'emploi

WSI200VA

5 ANS*
DE
GARANTIE
LIMITÉE

WORKSHOP[®] MD

WET/DRY VACS

www.WORKSHOPvacs.com

5.0

HP CRÊTE

45

LITRES

SPÉCIFICATIONS

Capacité du tambour	45 L
H.P. crête	5,0
Tension	120
Ampères	10,0
pi ³ /min	135
Portance statique	47 Pouces
Air watts max.	209
Capacité de soufflage	Oui
Longueur du cordon	4,5 m
Tuyau flexible	2,1 m
Orifice de drainage	Oui
Construction	Polypropylène
Taille des accessoires	6,4 cm
Rangement des accessoires	Oui
Homologué U.L.	Oui
Filtrant standard	WS21200F
Sac pour la collecte de poussière	WS32200F

FILTRATION EN OPTION

Filtre pour poussières fines	WS22200F
Filtre à haute efficacité (HEPA)	WS23200F
Filtre pour débris humides	WS24200F



Système de fixation de filtre Qwik Lock^{MD} – Rend l'installation ou le retrait de votre filtre rapide, facile et sans danger.



Il permet de garder les accessoires solidement connectés.

15' / 4,5 M

Grande poignée de transport permettant un transport facile.

Interrupteur facile d'accès pour une utilisation rapide.

Orifice de soufflerie intégré pour plus de versatilité.



Tuyau flexible verrouillable Dual-Flex^{MD} de 6,4 cm x 2,1 m assure une flexibilité de 180° aux deux extrémités du tuyau pour une meilleure capacité de manœuvre.

Tambour en copolymère robuste est à l'épreuve des fissurations, des défoncements et de la rouille.

Grand drain situé de façon pratique au point le plus bas du tambour pour permettre un drainage rapide et facile des liquides.

Le système de rangement du tuyau flexible permet de ranger votre tuyau sans dépasser quand vous ne vous en servez pas.

Les poignées de tambour incorporées facilitent le transport lorsque le tambour est plein.

Le système de rangement des accessoires sur les pieds à roulettes permet de garder les accessoires à portée de la main.



WORKSHOP[®] Wet/Dry Vacs
8100 West Florissant
St. Louis, MO 63136

1-888-455-8724

WORKSHOPbrand



Les gallons indiqués reflètent le volume du tambour plutôt que la capacité de collecte. La capacité réelle dépend du type de débris collectés, de l'état du filtre ainsi que d'autres facteurs. La puissance crête représente un niveau correspondant à une valeur égale ou inférieure à la puissance maximum d'un moteur électrique soumis à des tests en laboratoire en utilisant un dynamomètre.