

WORKSHOP[®] MD

WET/DRY VACS

6.0
HP CRÊTE

4
LITRES

- Le bloc-moteur se détache pour devenir une soufflante haute performance tenue à la main
- Puissante performance associée à une conception légère et portable
- Système de fixation de filtre Qwik Lock™ pour des changements de filtres faciles
- La grande poignée et le grand interrupteur améliorent l'utilisabilité
- Les grands dispositifs de verrouillage maintiennent le tambour solidement en place
- Le tuyau flexible verrouillable ne se détachera pas pendant l'emploi

ASPIRATEUR SOUFFLEUR AMOVIBLE

L'aspirateur souffleur amovible de 4 gallons est un appareil très performant mais en même temps très compact qui est facile à porter, à transporter et à ranger.



4,8

CM DE
DIAMÈTRE



Comprend : Aspirateur, tuyau flexible, suceur tout usage, suceur pour automobiles, tube de rallonge de soufflante, filtre, deux tubes de rallonge, sac à poussière, mode d'emploi

WS0400DE

5 ANS*
DE
GARANTIE
LIMITÉE

WORKSHOP[®] MD

WET/DRY VACS

www.WORKSHOPvacs.com

6.0

HP CRÊTE

4

LITRES

SPÉCIFICATIONS

Capacité du tambour	15 L
H.P. crête	6,0
Tension	120
Ampères	10,0
pi ³ /min	129
Portance statique	54.9 Pouces
Air watts max.	235.9
Capacité de soufflage	Oui
Longueur du cordon	6,1 m
Tuyau flexible	2,1 m
Orifice de drainage	Non
Construction	Polypropylène
Taille des accessoires	4,8 cm
Rangement des accessoires	Oui
Homologué U.L.	Oui
Filtre pour poussières fines	WS12045F
Sac pour la collecte de poussière	WS32045F

FILTRATION EN OPTION

Filtrant standard	WS11045F
Filtre pour poussières fines	WS12045F



Système de fixation de filtre Qwik Lock^{MD} – Rend l'installation ou le retrait de votre filtre rapide, facile et sans danger.



20'/6M

Le très performant bloc-moteur de cet aspirateur sert également de souffleuse à feuilles amovible pour plus de commodité et de versatilité.

L'interrupteur ergonomique permet à l'utilisateur de transporter facilement l'aspirateur et de l'allumer/de l'éteindre avec la même main.

Tuyau verrouillable à ouverture facile de 4,8 cm x 2,1 m reste bien assujéti pendant l'emploi.

Tambour en copolymère robuste est à l'épreuve des fissurations, des défoncements et de la rouille.

Système pratique d'enroulement du cordon d'alimentation.

Le chariot de stockage permet d'y ranger les tubes et suceurs accessoires tout en les gardant à portée de la main.

Taille compacte, léger et portable.



WORKSHOP[®] Wet/Dry Vacs
8100 West Florissant
St. Louis, MO 63136

1-888-455-8724



WORKSHOPbrand

Les gallons indiqués reflètent le volume du tambour plutôt que la capacité de collecte. La capacité réelle dépend du type de débris collectés, de l'état du filtre ainsi que d'autres facteurs. La puissance crête représente un niveau correspondant à une valeur égale ou inférieure à la puissance maximum d'un moteur électrique soumis à des tests en laboratoire en utilisant un dynamomètre.