

WORKSHOP[®] MD

WET/DRY VACS

5.0

HP CRÊTE

15

LITRES

ASPIRATEUR PORTATIF

Aspirateur portatif de 15 Litres (4 US gal) très performant, compact et facile à transporter et à ranger.

- Une puissante performance alliée à une conception légère et portative
- Système de fixation de filtre Qwik Lock^{MD} permettant de remplacer facilement les filtres
- Orifice de soufflerie intégré pour plus de versatilité
- Grande poignée et grand interrupteur de marche/arrêt facilitant l'utilisation
- Grands verrous pour un assujettissement parfait du tambour
- Le tuyau flexible verrouillable ne se détachera pas pendant l'utilisation



4,8

CM DE
DIAMÈTRE



Comprend : Aspirateur, tuyau flexible, suceur pour automobiles, silencieux/diffuseur, filtre, sac à poussière, mode d'emploi

WS0400VA

5 ANS*
DE

GARANTIE
LIMITÉE

WORKSHOP[®] MD

WET/DRY VACS

www.WORKSHOPvacs.com

5.0

HP CRÊTE

15

LITRES

SPÉCIFICATIONS

Capacité du tambour	15 L
H.P. crête	5,0
Tension	120
Ampères	9,0
pi ³ /min	109
Portance statique	47 Pouces
Air watts max.	177
Capacité de soufflage	Oui
Longueur du cordon	6,1 m
Tuyau flexible	2,1 m
Orifice de drainage	Non
Construction	Polypropylène
Taille des accessoires	4,8 cm
Rangement des accessoires	Oui
Homologué U.L.	Oui
Filtrant standard	WS11045F
Sac pour la collecte de poussière	WS32045F

FILTRATION EN OPTION

Filtre pour poussières fines	WS12045F
------------------------------	----------



Système de fixation de filtre Qwik Lock^{MC} —
Rend l'installation ou le retrait de votre filtre
rapide, facile et sans danger.



Les languettes verrouillables assurent une bonne connexion avec les tuyau et les accessoires pendant l'utilisation.

Grande poignée de transport avec aire de rangement intégrée maintient le suceur pour automobiles à portée de la main et permet un transport facile.

20'/6M

Conveniente enrollador del cable de alimentación.

Interrupteur ergonomique permet de transporter et de mettre l'aspirateur sous tension/hors tension facilement avec la même main.

Orifice de soufflerie intégré pour plus de versatilité

Tuyau verrouillable à ouverture facile de 4,8 cm x 2,1 m reste bien assujéti pendant l'emploi.

Grands verrous pour un assujétissement parfait du tambour.

Tambour en copolymère robuste est à l'épreuve des fissurations, des défoncements et de la rouille.

Taille compacte, léger et portable.



WORKSHOP[®] Wet/Dry Vacs
8100 West Florissant
St. Louis, MO 63136

1-888-455-8724



Les gallons indiqués reflètent le volume du tambour plutôt que la capacité de collecte. La capacité réelle dépend du type de débris collectés, de l'état du filtre ainsi que d'autres facteurs. La puissance crête représente un niveau correspondant à une valeur égale ou inférieure à la puissance maximum d'un moteur électrique soumis à des tests en laboratoire en utilisant un dynamomètre.