

# WORKSHOP<sup>®</sup> MD

## WET/DRY VACS

5.0

HP PICO

17

LITROS

- El diseño compacto de caja de herramientas con asa plegable es ligero y portátil
- Sistema de sujeción del filtro Qwik Lock<sup>®</sup> para facilitar los cambios de filtro
- Área de almacenamiento interno especial para la manguera, los accesorios y el cable de alimentación
- Orificio de soplado integral para brindar versatilidad adicional
- El botón de alimentación grande para facilitar el acceso está embutido para prevenir la operación accidental
- El asa acolchada se pliega hacia abajo para crear una superficie plana para el almacenamiento y transporte

### ASPIRADORA DE CONTRATISTA

La aspiradora de contratista brinda básicamente potencia, transportabilidad y almacenamiento organizado a bordo. Con compartimientos embisagrados para almacenar el cable de alimentación y todas sus herramientas, esta aspiradora se apila y almacena de manera ordenada en un camión o una camioneta.



4,8

CM DE DIAMETRO



Incluye: Aspiradora, manguera, boquilla utilitaria, boquilla rinconera, cepillo para polvo, 2 tubos extensores, filtro para polvo fino, bolsa para polvo y manual del usuario

WSO450VA

5 AÑOS\*  
DE  
GARANTÍA  
LIMITADA

# WORKSHOP<sup>®</sup> MD

## WET/DRY VACS

www.WORKSHOPvacs.com

5.0

HP PICO

17

LITROS

### ESPECIFICACIONES

Tamaño del tambor	17 L
HP pico	5,0
Tensión	120
Amps	9,0
PCM	110
Elevación estática	46 Pulgadas
Máx W de aire	171
Capacidad de soplado	Si
Longitud del cable	6 m
Manguera	0,6-2,1 m
Orificio de drenaje	No
Construcción	Polipropileno
Tamaño de los accesorios	4,8 cm
Almacenamiento de accesorios	Si
Catalogada por U.L.	Si
Filtro para polvo fino	WS12045F
Bolsa de recolección de polvo	WS32045F

### FILTRACIÓN OPCIONAL

Filtro estándar	WS11045F
-----------------	----------



Sistema de sujeción del filtro Qwik Lock<sup>®</sup>.  
Hace que instalar o retirar el filtro sea rápido, fácil y seguro.



El interruptor de alimentación grande embutido facilita la utilización y previene la operación accidental.

20'/6M

El asa de transporte grande facilita el transporte.

Orificio de soplado integral para brindar versatilidad adicional.

El área de almacenamiento interno especial mantiene los accesorios, la manguera y el cable de alimentación de 20 pies organizados y al alcance de la mano.

Robusto tambor de copolímeros resiste las abolladuras y las grietas, no se oxida.



Pestillos grands para brindar un ajuste seguro del tambor.

Manguera de fijación expansible de 4,8 cm se estira de 0,6 m a 2,1 m para extender el alcance y brindar un almacenamiento conveniente. La válvula de sangrado permite controlar la succión.

Tubos de extensión con fijación la lengüeta de fijación asegura la conexión durante el uso.



WORKSHOP<sup>®</sup> Wet/Dry Vacs  
8100 West Florissant  
St. Louis, MO 63136

1-888-455-8724



WORKSHOPbrand

Los galones indicados reflejan el volumen del tambor y no necesariamente la capacidad de recogida. La capacidad real depende del tipo de residuos recogidos, el estado del filtro y otros factores. Los caballos de fuerza pico representan un nivel correspondiente o inferior a la potencia de salida máxima de un motor eléctrico probado en un laboratorio utilizando un dinamómetro.