

WORKSHOP[®] MD

WET/DRY VACS

6.5

HP CRÊTE

60

LITRES

- Le tambour en acier inoxydable se nettoie facilement pour garder une apparence professionnelle
- Système de fixation de filtre Qwik Lock^{MD} permettant de remplacer facilement les filtres
- Sac de rangement facile à atteindre permettant de garder les accessoires à proximité
- La bolsa de almacenamiento fácil de alcanzar mantiene los accesorios al alcance de la mano
- Orifice de soufflerie intégré pour plus de versatilité

ASPIRATEUR SUR CHARIOT EN ACIER INOXYDABLE

Avec un tambour en acier inoxydable et un chariot permettant la mobilité sur des terrains accidentés, cet aspirateur produit des résultats supérieurs même dans les conditions les plus difficiles.



6,4

CM DE
DIAMÈTRE



Comprend : Aspirateur, tuyau flexible, suceur tout usage, suceur plat, suceur pour automobiles, suceur humide, deux tubes de rallonge, manchon verrouillable, filtre à poussière fine, sac à poussière, mode d'emploi

WSI600SS

5 ANS*
DE

GARANTIE
LIMITÉE

WORKSHOP[®] MD

WET/DRY VACS

www.WORKSHOPvacs.com

6.5

HP CRÊTE

60

LITRES

SPÉCIFICATIONS

Capacité du tambour	60 L
H.P. crête	6,5
Tension	120
Ampères	12,0
pi ³ /min	167
Portance statique	45 Pouces
Air watts max.	266
Capacité de soufflage	Oui
Longueur du cordon	3 m
Tuyau flexible	2,1 m
Orifice de drainage	Oui
Construction	Polypropylène
Taille des accessoires	6,4 cm
Rangement des accessoires	Oui
Homologué U.L.	Oui
Filtre pour poussières fines	WS22200F
Sac pour la collecte de poussière	WS32200F

FILTRATION EN OPTION

Filtre à haute efficacité (HEPA)	WS23200F
Filtre pour débris humides	WS24200F



Système de fixation de filtre Qwik Lock^{MD} – Rend l'installation ou le retrait de votre filtre rapide, facile et sans danger.



Grande poignée de transport permettant un transport facile.

Sac de rangement facile à atteindre permettant de garder les accessoires à proximité.

20'/6M

Conveniente enrollador del cable de alimentación.

Grand interrupteur de marche/arrêt à accès facile permettant des actions rapides.



Tuyau flexible verrouillable Dual-Flex^{MD} de 6,4 cm x 2,1 m assure une flexibilité de 180° aux deux extrémités du tuyau pour une meilleure capacité de manœuvre.

Tambour en acier inoxydable



La poignée du chariot avec espace de rangement des accessoires améliore la mobilité de l'aspirateur.

Orifice de soufflerie intégré pour plus de versatilité.

Grandes roues arrière assurent la mobilité des étapes, de seuils, et sur un terrain accidenté.

Grand drain situé de façon pratique au point le plus bas du tambour pour permettre un drainage rapide et facile des liquides.



WORKSHOP[®] Wet/Dry Vacs
8100 West Florissant
St. Louis, MO 63136

1-888-455-8724



WORKSHOPbrand

Les gallons indiqués reflètent le volume du tambour plutôt que la capacité de collecte. La capacité réelle dépend du type de débris collectés, de l'état du filtre ainsi que d'autres facteurs. La puissance crête représente un niveau correspondant à une valeur égale ou inférieure à la puissance maximum d'un moteur électrique soumis à des tests en laboratoire en utilisant un dynamomètre.