

# WORKSHOP<sup>®</sup> MD

## WET/DRY VACS

6.5

HP PICO

60

LITROS

- El tambor de acero inoxidable se limpia fácilmente para brindar un aspecto profesional
- Sistema de sujeción del filtro Qwik Lock<sup>®</sup> para facilitar los cambios de filtro
- El asa ergonómica y las ruedas traseras grandes facilitan el transporte por terreno desigual y escaleras
- La bolsa de almacenamiento fácil de alcanzar mantiene los accesorios al alcance de la mano
- Orificio de soplado integral para brindar versatilidad adicional

### ASPIRADORA CON CARRITO DE ACERO INOXIDABLE

Al contar con un tambor de acero inoxidable y un carrito para terreno desigual, esta aspiradora ofrece un rendimiento excepcional en las condiciones más exigentes.



6,4

CM DE DIAMETRO



Incluye: Aspiradora, manguera, boquilla utilitaria, boquilla rinconera, boquilla para auto, boquilla para desechos mojados, 2 tubos extensores, manguito de fijación, filtro para polvo fino, bolsa para polvo y manual del usuario

WSI600SS

5 AÑOS\*  
DE  
GARANTÍA  
LIMITADA

# WORKSHOP<sup>®</sup> MD

## WET/DRY VACS

www.WORKSHOPvacs.com

6.5

HP PICO

60

LITROS

### ESPECIFICACIONES

Tamaño del tambor	60 L
HP pico	6,5
Tensión	120
Amps	12.0
PCM	167
Elevación estática	45 Pulgadas
Máx W de aire	266
Capacidad de soplado	Si
Longitud del cable	3 m
Manguera	2,1 m
Orificio de drenaje	Si
Construcción	Polipropileno
Tamaño de los accesorios	6,4 cm
Almacenamiento de accesorios	Si
Catalogada por U.L.	Si
Filtro para polvo fino	WS22200F
Bolsa de recolección de polvo	WS32200F

### FILTRACIÓN OPCIONAL

Filtro para medios HEPA	WS23200F
Filtro para desechos mojados	WS24200F



Sistema de sujeción del filtro Qwik Lock<sup>®</sup>.  
Hace que instalar o retirar el filtro sea rápido, fácil y seguro.



El asa de transporte grande facilita el transporte.

La bolsa de almacenamiento fácil de alcanzar mantiene los accesorios al alcance de la mano.

20'/6M

Conveniente enrollador del cable de alimentación

Interruptor de alimentación grande de fácil acceso para brindar una utilización rápida



Manguera de fijación Dual-Flex<sup>®</sup> de 6,4 cm x 2,1 m ofrece flexibilidad de 180° en sus dos extremos para brindar una mejor maniobrabilidad.

Tambor de acero inoxidable

Drenaje grande convenientemente ubicado en el punto más bajo del tambor para desechar los líquidos de manera rápida y fácil.

El asa del carrito con área de almacenamiento de accesorios mejora la movilidad de la aspiradora.

Orificio de soplado integral para brindar versatilidad adicional.

Las grandes ruedas traseras proporcionan la movilidad por las escaleras, los umbrales y en terrenos irregulares.



WORKSHOP<sup>®</sup> Wet/Dry Vacs  
8100 West Florissant  
St. Louis, MO 63136

1-888-455-8724



WORKSHOPbrand

Los galones indicados reflejan el volumen del tambor y no necesariamente la capacidad de recogida. La capacidad real depende del tipo de residuos recogidos, el estado del filtro y otros factores. Los caballos de fuerza pico representan un nivel correspondiente o inferior a la potencia de salida máxima de un motor eléctrico probado en un laboratorio utilizando un dinamómetro.