

WORKSHOP[®] MD

WET/DRY VACS

3.5

HP PICO

11

LITROS

- El diseño compacto es potente, ligero y portátil
- La aspiradora ideal para limpiar autos
- Sistema de sujeción del filtro Qwik Lock[®] para facilitar los cambios de filtro
- La manguera de fijación se expande de 0,6 m a 2,1 m para brindar un alcance extendido y un almacenamiento conveniente
- La bandeja para polvo alimentada por succión incorporada permite una limpieza rápida y fácil
- El asa de transporte grande facilita el transporte
- Almacene fácilmente la aspiradora en su casa, despensa o garaje

ASPIRADORA PORTÁTIL

Con la potencia de nuestra aspiradora de 34 Litros (9 US gal), un dispositivo de bandeja para polvo incorporada especial y una portabilidad inigualada, la aspiradora de 11 Litros (3 US gal) es ideal para la limpieza de autos, sitios de construcción y bancos de trabajo.



4,8

CM DE DIAMETRO



Incluye: Aspiradora, manguera, boquilla para auto, filtro, bolsa para polvo y manual del usuario

WS0300VA

5 AÑOS*
DE
GARANTÍA
LIMITADA

WORKSHOP[®] MD

WET/DRY VACS

www.WORKSHOPvacs.com

3.5

HP PICO

11

LITROS

ESPECIFICACIONES

Tamaño del tambor	11 L
HP pico	3,5
Tensión	120
Amps	7,0
PCM	60
Elevación estática	64 Pulgadas
Máx W de aire	164
Capacidad de soplado	No
Longitud del cable	3 m
Manguera	0,6-2,1 m
Orificio de drenaje	No
Construcción	Polipropileno
Tamaño de los accesorios	4,8 cm
Almacenamiento de accesorios	Si
Catalogada por U.L.	Si
Filtro estándar	WS11045F
Bolsa de recolección de polvo	WS32045F

FILTRACIÓN OPCIONAL

Filtro para polvo fino	WS12045F
------------------------	----------



Sistema de sujeción del filtro Qwik Lock[®].
Hace que instalar o retirar el filtro sea rápido, fácil y seguro.



El asa de transporte grande con área de almacenamiento incorporada para la manguera permite transportar fácilmente la aspiradora.

El tamaño compacto es ligero y portátil.

10'/3M

Conveniente enrollador del cable de alimentación con liberación rápida.

Interruptor de alimentación de fácil acceso para brindar una utilización rápida.

Pestillos grands para brindar un ajuste seguro del tambor.

La bandeja para polvo alimentada por succión hace que la limpieza sea rápida y fácil.

Robusto tambor de copolímeros resiste las abolladuras y las grietas, no se oxida.

Manguera de fijación expansible de 4,8 cm se estira de 0,6 m a 2,1 m para extender el alcance y brindar un almacenamiento conveniente. La válvula de sangrado permite controlar la succión.



WORKSHOP[®] Wet/Dry Vacs
8100 West Florissant
St. Louis, MO 63136

1-888-455-8724



WORKSHOPbrand

Los galones indicados reflejan el volumen del tambor y no necesariamente la capacidad de recogida. La capacidad real depende del tipo de residuos recogidos, el estado del filtro y otros factores. Los caballos de fuerza pico representan un nivel correspondiente o inferior a la potencia de salida máxima de un motor eléctrico probado en un laboratorio utilizando un dinamómetro.