

# WORKSHOP

## WET/DRY VACS

1.75

HP CRÊTE

9

LITRES

- **Modèle compact, léger et portable**
- **Aire de rangement embarqué permettant de garder le tuyau flexible et les accessoires en lieu sûr et à portée de la main**
- **Ce modèle compact est idéal pour la maison et il se range commodément dans la plupart des placards ou des offices**
- **La poignée sert également à enrouler le cordon**
- **Se tient et se met sous tension/hors tension de la même main**
- **Orifice de soufflerie intégré pour plus de versatilité**

### ASPIRATEUR COMPACT

Cet aspirateur léger et compact est très facile à transporter et à ranger, et il est réellement pratique pour ramasser rapidement des débris à la maison.



3,1

CM DE  
DIAMÈTRE



Comprend : Aspirateur, tuyau flexible, suceur tout usage, suceur pour automobiles, sac filtrant, mode d'emploi

WS0250VA

5 ANS\*  
DE

GARANTIE  
LIMITÉE

# WORKSHOP<sup>®</sup> MD

## WET/DRY VACS

www.WORKSHOPvacs.com

1.75


HP CRÊTE

9

LITRES

### SPÉCIFICATIONS

Capacité du tambour	9,5 L
H.P. crête	1,75
Tension	120
Ampères	4,0
pi <sup>3</sup> /min	48
Portance statique	36 Pouces
Air watts max.	60
Capacité de soufflage	Oui
Longueur du cordon	3 m
Tuyau flexible	1,2 m
Orifice de drainage	Non
Construction	Polypropylène
Taille des accessoires	3,1 cm
Rangement des accessoires	Oui
Homologué U.L.	Oui
Sac filtrant	WS01025F



Sac filtrant de rechange –  
Filtre de rechange facile à  
installer WS01025F



WORKSHOP<sup>®</sup> Wet/Dry Vacs  
8100 West Florissant  
St. Louis, MO 63136

1-888-455-8724



WORKSHOPbrand

Les gallons indiqués reflètent le volume du tambour plutôt que la capacité de collecte. La capacité réelle dépend du type de débris collectés, de l'état du filtre ainsi que d'autres facteurs. La puissance crête représente un niveau correspondant à une valeur égale ou inférieure à la puissance maximum d'un moteur électrique soumis à des tests en laboratoire en utilisant un dynamomètre.

10' / 3M

Grande poignée de transport permettant un transport facile.

Conveniente enrollador del cable de alimentación.

L'interrupteur ergonomique permet à l'utilisateur de transporter facilement l'aspirateur et de le mettre sous tension/hors tension de la même main.

Orifice de soufflerie intégré pour plus de versatilité.

Le système de rangement du tuyau flexible vous permet de ranger celui-ci sans qu'il ne dépasse quand vous ne vous en servez pas.

Taille compacte, léger et portable.

Verrous pour un assujettissement parfait du tambour.

El área de almacenamiento de accesorios mantiene los accesorios al alcance de la mano.

