

WORKSHOP[®] MD

WET/DRY VACS

2.5

HP CRÊTE

18

LITRES

ASPIRATEUR UNIVERSEL

Avec une mobilité assurée par des roulettes orientables sur 360° et une grande poignée permettant un transport facile, l'aspirateur de 18 Litres (5 US gal) est facile à transporter en vue de nettoyer toutes les saletés accumulées dans le garage ou dans l'atelier.

- Les roulettes pivotent sur 360° pour assurer un maximum de mobilité, et une grande poignée de transport permet des déplacements faciles
- Grande poignée de transport permettant un transport facile
- Tuyau flexible verrouillable à relâchement rapide reste solidement assujetti pendant l'emploi
- Orifice de soufflerie intégré pour plus de versatilité



4,8

CM DE DIAMÈTRE



Comprend : Aspirateur, tuyau flexible, suceur tout usage, 2 tubes de rallonge, sac-filtre, mode d'emploi

WS0500VA

5 ANS*
DE
GARANTIE
LIMITÉE

WORKSHOP[®] MD

WET/DRY VACS

www.WORKSHOPvacs.com

2.5

HP CRÊTE

18

LITRES

SPÉCIFICATIONS

Capacité du tambour	18 L
H.P. crête	2,5
Tension	120
Ampères	5,8
pi ³ /min	64
Portance statique	52 Pouces
Air watts max.	140
Capacité de soufflage	Oui
Longueur du cordon	3 m
Tuyau flexible	2,1 m
Orifice de drainage	Non
Construction	Polypropylène
Taille des accessoires	4,8 cm
Rangement des accessoires	Non
Homologué U.L.	Oui
Sac filtrant	WS01025F

FILTRATION EN OPTION

Filtrant standard	WS11045F
Filtre pour poussières fines	WS12045F



Système de fixation de filtre Qwik Lock^{MD} – Rend l'installation ou le retrait de votre filtre rapide, facile et sans danger.



Grande poignée de transport permettant un transport facile.

Les languettes verrouillables assurent une bonne connexion avec les tubes de rallonge et les accessoires pendant l'utilisation.

Tuyau flexible verrouillable à relâchement rapide de 4,8 cm x 2,1 m reste solidement assujéti pendant l'emploi.



Orifice de soufflerie intégré pour plus de versatilité.

Roulettes pivotent sur 360° pour assurer un maximum de mobilité.

Tambour en copolymère robuste est à l'épreuve des fissurations, des défoncements et de la rouille.



WORKSHOP[®] Wet/Dry Vacs
8100 West Florissant
St. Louis, MO 63136

1-888-455-8724



WORKSHOPbrand

Les gallons indiqués reflètent le volume du tambour plutôt que la capacité de collecte. La capacité réelle dépend du type de débris collectés, de l'état du filtre ainsi que d'autres facteurs. La puissance crête représente un niveau correspondant à une valeur égale ou inférieure à la puissance maximum d'un moteur électrique soumis à des tests en laboratoire en utilisant un dynamomètre.