

# WORKSHOP<sup>®</sup> MD

## WET/DRY VACS

**2.5**  
HP CRÊTE

**22**  
LITRES

- Aire de rangement embarqué permettant de garder les accessoires en lieu sûr et à portée de la main
- Système de fixation de filtre Qwik Lock<sup>MC</sup> permettant de remplacer facilement les filtres
- Orifice de soufflerie intégré pour plus de versatilité
- Tuyau flexible verrouillable à relâchement rapide reste solidement assujéti pendant l'emploi
- Grande poignée de transport permettant un transport facile



### ASPIRATEUR UNIVERSEL

Avec une mobilité assurée par des roulettes orientables sur 360° et un système de rangement embarqué des accessoires, l'aspirateur de 22 Litres (6 US gal) est pratique pour nettoyer toutes les saletés accumulées dans le garage ou dans l'atelier.



**4,8**

CM DE  
DIAMÈTRE



Comprend : Aspirateur, tuyau flexible, suceur tout usage, 2 tubes de rallonge, filtre, mode d'emploi

WS0600VA

**5** AÑOS\*  
DE  
GARANTÍA  
LIMITADA

# WORKSHOP<sup>®</sup> MD

## WET/DRY VACS

www.WORKSHOPvacs.com

2.5

HP CRÊTE

22

LITRES

### SPÉCIFICATIONS

Capacité du tambour	22 L
H.P. crête	2,5
Tension	120
Ampères	5,8
pi <sup>3</sup> /min	62
Portance statique	54 Pouces
Air watts max.	138
Capacité de soufflage	Oui
Longueur du cordon	3 m
Tuyau flexible	2,1 m
Orifice de drainage	Non
Construction	Polypropylène
Taille des accessoires	4,8 cm
Rangement des accessoires	Oui
Homologué U.L.	Oui
Filtrant standard	WS21200F
Sac pour la collecte de poussière	WS32090F

### FILTRATION EN OPTION

Filtre pour poussières fines	WS22200F
Filtre à haute efficacité (HEPA)	WS23200F
Filtre pour débris humides	WS24200F



Système de fixation de filtre Qwik Lock<sup>MC</sup> —  
Rend l'installation ou le retrait de votre filtre  
rapide, facile et sans danger.



Grande poignée de transport permettant un transport facile.

Les languettes verrouillables assurent une bonne connexion avec les tubes de rallonge et les accessoires pendant l'utilisation.

Tuyau flexible verrouillable à relâchement rapide de 4,8 cm x 2,1 m reste solidement assujéti pendant l'emploi.

Orifice de soufflerie intégré pour plus de versatilité.



Le système de rangement des accessoires sur les pieds à roulettes permet de garder les accessoires à portée de la main.

Tambour en copolymère robuste est à l'épreuve des fissurations, des défoncements et de la rouille.



WORKSHOP<sup>®</sup> Wet/Dry Vacs  
8100 West Florissant  
St. Louis, MO 63136

1-888-455-8724

WORKSHOPbrand



Les gallons indiqués reflètent le volume du tambour plutôt que la capacité de collecte. La capacité réelle dépend du type de débris collectés, de l'état du filtre ainsi que d'autres facteurs. La puissance crête représente un niveau correspondant à une valeur égale ou inférieure à la puissance maximum d'un moteur électrique soumis à des tests en laboratoire en utilisant un dynamomètre.