

WORKSHOP

WET/DRY VACS

6.0

HP PICO

4

LITROS

- El cabezal del motor se desmonta para convertirse en un soplador de mano de alto rendimiento
- Potente rendimiento en un diseño ligero y portátil
- Sistema de sujeción del filtro Qwik Lock™ para facilitar los cambios de filtro
- El asa y el interruptor de alimentación grandes mejoran la utilizabilidad
- Los pestillos grandes sujetan firmemente el tambor en la posición correcta
- La manguera de fijación no se desprenderá al jalarla durante el uso

ASPIRADORA CON SOPLADOR DESMONTABLE

La aspiradora con soplador desmontable de 4 galones brinda un alto rendimiento en un paquete compacto y es conveniente para llevar, transportar y almacenar.



4,8

CM DE DIAMETRO



Incluye: Aspiradora, manguera, boquilla utilitaria, boquilla para auto, tubo extensor de soplador, 2 tubos extensores, filtro, bolsa para polvo y manual del usuario

WS0400DE

5 AÑOS*
DE
GARANTÍA
LIMITADA

WORKSHOP[®] MD

WET/DRY VACS

www.WORKSHOPvacs.com

6.0

HP PICO

4

LITROS

ESPECIFICACIONES

Tamaño del tambor	15 L
HP pico	6,0
Tensión	120
Amps	10,0
PCM	129
Elevación estática	54.9 Pulgadas
Máx W de aire	235.9
Capacidad de soplado	Si
Longitud del cable	6,1 m
Manguera	2,1 m
Orificio de drenaje	No
Construcción	Polipropileno
Tamaño de los accesorios	4,8 cm
Almacenamiento de accesorio	Si
Catalogada por U.L.	Si
Filtro estándar	WS11045F
Bolsa de recolección de polvo	WS32045F

FILTRACIÓN OPCIONAL

Filtro para polvo fino	WS12045F
------------------------	----------



Sistema de sujeción del filtro Qwik Lock[®].
Hace que instalar o retirar el filtro sea rápido, fácil y seguro.



El cabezal del motor de la aspiradora de alto rendimiento sirve también como soplador de hojas desmontable para brindar conveniencia y versatilidad adicionales.

El interruptor de alimentación ergonómico permite al usuario transportar y encender y apagar fácilmente la aspiradora con la misma mano.

Manguera de fijación de liberación rápida de 4,8 cm x 2,1 m permanece segura durante el uso.

Robusto tambor de copolímeros resiste las abolladuras y las grietas, no se oxida.

20' / 6M

Conveniente enrollador del cable de alimentación.

La base de soporte de almacenamiento mantiene al alcance de la mano los tubos extensores y las boquillas accesorias.

Pestillos grands para brindar un ajuste seguro del tambor.



WORKSHOP[®] Wet/Dry Vacs
8100 West Florissant
St. Louis, MO 63136

1-888-455-8724



WORKSHOPbrand

Los galones indicados reflejan el volumen del tambor y no necesariamente la capacidad de recogida. La capacidad real depende del tipo de residuos recogidos, el estado del filtro y otros factores. Los caballos de fuerza pico representan un nivel correspondiente o inferior a la potencia de salida máxima de un motor eléctrico probado en un laboratorio utilizando un dinamómetro.