

WORKSHOP[®] MD

WET/DRY VACS

5.0

HP PICO

15

LITROS

- Rendimiento potente en un diseño ligero y portátil
- Sistema de sujeción del filtro Qwik Lock[®] para facilitar los cambios de filtro
- Orificio de soplado integral para brindar versatilidad adicional
- El asa grande y el interruptor de alimentación mejoran la utilizabilidad
- Pestillos grands para brindar un ajuste seguro del tambor
- Manguera de fijación de liberación rápida permanece segura durante el uso

ASPIRADORA PORTÁTIL

La aspiradora portátil de 15 Litros (4 US gal) brinda un alto rendimiento en un paquete compacto, así como conveniencia para llevarla, transportarla y almacenarla.



4,8

CM DE DIAMETRO



Incluye: Aspiradora, manguera, boquilla para auto, silenciador/difusor, filtro, bolsa para polvo y manual del usuario

WS0400VA

5 AÑOS*
DE
GARANTÍA
LIMITADA

WORKSHOP[®] MD

WET/DRY VACS

www.WORKSHOPvacs.com

5.0

HP PICO

15

LITROS

ESPECIFICACIONES

Tamaño del tambor	15 L
HP pico	5,0
Tensión	120
Amps	9,0
PCM	109
Elevación estática	47 Pulgadas
Máx W de aire	177
Capacidad de soplado	Si
Longitud del cable	6,1 m
Manguera	2,1 m
Orificio de drenaje	No
Construcción	Polipropileno
Tamaño de los accesorios	4,8 cm
Almacenamiento de accesorio	Si
Catalogada por U.L.	Si
Filtro estándar	WS11045F
Bolsa de recolección de polvo	WS32045F

FILTRACIÓN OPCIONAL

Filtro para polvo fino	WS12045F
------------------------	----------



Sistema de sujeción del filtro Qwik Lock[®].
Hace que instalar o retirar el filtro sea rápido, fácil y seguro.



Las lengüetas de fijación aseguran la conexión entre los manguera y los accesorios durante el uso.

Asa de transporte grande con área de almacenamiento incorporada mantiene la boquilla para auto al alcance de la mano y facilita el transporte.

20' / 6M

Conveniente enrollador del cable de alimentación.

Interruptor de alimentación ergonómico transporte y enciende y apaga la aspiradora fácilmente con la misma mano.

Orificio de soplado integral para brindar versatilidad adicional.



Manguera de fijación de liberación rápida de 4,8 cm x 2,1 m permanece segura durante el uso.

Pestillos grands para brindar un ajuste seguro del tambor.

Robusto tambor de copolimeros resiste las abolladuras y las grietas, no se oxida.

El tamaño compacto es ligero y portátil.



WORKSHOP[®] Wet/Dry Vacs
8100 West Florissant
St. Louis, MO 63136

1-888-455-8724



WORKSHOPbrand

Los galones indicados reflejan el volumen del tambor y no necesariamente la capacidad de recogida. La capacidad real depende del tipo de residuos recogidos, el estado del filtro y otros factores. Los caballos de fuerza pico representan un nivel correspondiente o inferior a la potencia de salida máxima de un motor eléctrico probado en un laboratorio utilizando un dinamómetro.