

WORKSHOP[®] MD

WET/DRY VACS

3.5

HP PICO

22

LITROS

- El área de almacenamiento a bordo mantiene los accesorios seguros y muy al alcance
- Sistema de sujeción del filtro Qwik Lock[®] para facilitar los cambios de filtro
- Orificio de soplado integral para brindar versatilidad adicional
- Manguera de fijación de liberación rápida permanece segura durante el uso
- El asa de transporte grande facilita el transporte

ASPIRADORA DE USO GENERAL

Con la movilidad de las ruedecillas giratorias de 360° y el área de almacenamiento de accesorios a bordo, la aspiradora de 22 Litros (6 US gal) es práctica para todos los tipos de regueros en el garaje y el taller.



4,8

CM DE
DIÁMETRO



Incluye: Aspiradora, manguera, boquilla utilitaria, 2 tubos extensores, bolsa para polvo y manual del usuario

WSO610VA

5 AÑOS*
DE

GARANTÍA
LIMITADA

WORKSHOP[®] MD

WET/DRY VACS

www.WORKSHOPvacs.com

3.5

HP PICO

22

LITROS

ESPECIFICACIONES

Tamaño del tambor	22 L
HP pico	3,5
Tensión	120
Amps	7,8
PCM	66
Elevación estática	65 Pulgadas
Máx W de aire	188
Capacidad de soplado	Si
Longitud del cable	3 m
Manguera	2,1 m
Orificio de drenaje	No
Construcción	Polipropileno
Tamaño de los accesorios	4,8 cm
Almacenamiento de accesorios	Si
Catalogada por U.L.	Si
Filtro estándar	WS21200F
Bolsa de recolección de polvo	WS32090F

FILTRACIÓN OPCIONAL

Filtro para polvo fino	WS22200F
Filtro para medios HEPA	WS23200F
Filtro para desechos mojados	WS24200F



Sistema de sujeción del filtro Qwik Lock[®].
Hace que instalar o retirar el filtro sea rápido, fácil y seguro.



El asa de transporte grande facilita el transporte.

Las lengüetas de fijación aseguran la conexión entre los tubos extensores y los accesorios durante el uso.

Manguera de fijación de liberación rápida de 4,8 cm x 2,1 m permanece segura durante el uso.

Robusto tambor de copolímeros resiste las abolladuras y las grietas, no se oxida.

Orificio de soplado integral para brindar versatilidad adicional.

El área de almacenamiento de accesorios en los pies de ruedecilla mantiene los accesorios al alcance de la mano.



WORKSHOP[®] Wet/Dry Vacs
8100 West Florissant
St. Louis, MO 63136

1-888-455-8724



Los galones indicados reflejan el volumen del tambor y no necesariamente la capacidad de recogida. La capacidad real depende del tipo de residuos recogidos, el estado del filtro y otros factores. Los caballos de fuerza pico representan un nivel correspondiente o inferior a la potencia de salida máxima de un motor eléctrico probado en un laboratorio utilizando un dinamómetro.