

WORKSHOP[®] MD

WET/DRY VACS

4.25

HP PICO

22

LITROS

- El tambor de acero inoxidable se limpia fácilmente para brindar un aspecto profesional
- Sistema de sujeción del filtro Qwik Lock[®] para facilitar los cambios de filtro
- El área de almacenamiento a bordo mantiene los accesorios seguros y al alcance de la mano
- Orificio de soplado integral para brindar visibilidad adicional
- La manguera fijable de liberación rápida se mantiene segura durante el uso
- Asa de transporte grande para facilitar el transporte

ASPIRADORA PORTÁTIL DE ACERO INOXIDABLE

Con su maniobrabilidad de 360°, esta aspiradora de acero inoxidable de 6 galones y aspecto nítido es compacta y fácil de llevar, transportar y almacenar.



4,8

CM DE
DIÁMETRO



Comprend : Aspiradora, manguera, boquilla utilitaria, boquilla para desechos mojados, 2 tubos extensores, filtre Qwik Lock[®], y manual del usuario

WS0600SS

5 AÑOS*
DE
GARANTÍA
LIMITADA

WORKSHOP[®] MD

WET/DRY VACS

4.25

HP PICO

22

LITROS

www.WORKSHOPvacs.com

ESPECIFICACIONES

Tamaño del tambor	22 L
HP pico	4,25
Tensión	120
Amps	8,3
PCM	68,7
Elevación estática	63,3 Pulgadas
Máx W de aire	177
Capacidad de soplado	Si
Longitud del cable	3 m
Manguera	2,1 m
Orificio de drenaje	No
Construcción	Acero inoxidable
Tamaño de los accesorios	4,8 cm
Almacenamiento de accesorios	Si
Catalogada por U.L.	Si



El asa de transporte grande facilita el transporte.

Conveniente enrollador de cable.

Orificio de aspiración para brindar versatilidad adicional.

Los pestillos fáciles de abrir ofrecen un ajuste seguro del tambor.

El tambor de acero inoxidable ofrece una robusta construcción de alta calidad.

Manguera de fijación de liberación rápida de 4,8 cm x 2,1 m permanece segura durante el uso.

El área de almacenamiento de accesorios a bordo mantiene los accesorios incluidos al alcance de la mano.



FILTRACIÓN OPCIONAL

Filtro para polvo fino	WS22200F
Filtro para medios HEPA	WS23200F
Filtro para desechos mojados	WS24200F



Sistema de sujeción del filtro Qwik Lock[®].
Hace que instalar o retirar el filtro sea rápido, fácil y seguro.



WORKSHOP[®] Wet/Dry Vacs
8100 West Florissant
St. Louis, MO 63136

1-888-455-8724



Los galones indicados reflejan el volumen del tambor y no necesariamente la capacidad de recogida. La capacidad real depende del tipo de residuos recogidos, el estado del filtro y otros factores. Los caballos de fuerza pico representan un nivel correspondiente o inferior a la potencia de salida máxima de un motor eléctrico probado en un laboratorio utilizando un dinamómetro.